

**Oprawki hydrauliczne smukłe, BT 30 A = 85, Ø mocowania D1: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303446 12
GTIN	4045197868619
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°)**
- **doskonałe właściwości amortyzacyjne**
- **możliwa regulacja długości narzędzi**
- **chwyty przetoczone po utwardzeniu.**

Zastosowanie:

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys**
- **do wiercenia, rozwiercania i frezowania**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

w dostawie::

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760 – 308806, tulejka redukcyjna nr 302135 – 302180.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HSC

Ø D₂: 20 mm

Ø D₃: 24,9 mm

Ø zewn. D: 40 mm

L₂: 47 mm

Opis techniczny

L ₂	47 mm
Ø zewn. D	40 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm
Ø D ₃	24,9 mm
Ø D ₂	20 mm
uchwyt	BT 30 A = 85
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302135 8
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 5 mm	302140 5
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302140 6
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 3 mm	302140 3
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 3 mm	302135 3
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302140 8
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308780 30
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 5 mm	302135 5

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 4 mm	302140 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 4 mm	302135 4
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302135 6
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30