

Garant**Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt AD/B, SK 40, zakres mocowania: 0,3-10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301465 0,3-10
GTIN	4045197868787
Klasa artykułu	31B

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Z otworem na układ elektroniczny Balluff. Maksymalne bicie $\leq 20 \mu\text{m}$.

oczyszczane metodą obróbki strumieniowo-ściernej z użyciem kulek szklanych. Smukła budowa do najpopularniejszych \varnothing do 10,2 mm.

w dostawie::

z **kluczem do mocowania** i z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 73 mm

\varnothing zewn. D: 38 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 4

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	38 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 4
wymiar A długości wysięgu	73 mm
zakres mocowania	0,3 - 10,2 mm
rodzaj budowy	smukłe

adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótka oprawka wiertarska – HSK,

Aksesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
	308660 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308820 40

308720 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrznego, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1
= 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40