

Garant
Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A, HSK-A 63, zakres mocowania: 0,3-10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Klasa artykułu	31B

Opis
Wykonanie:

- do obrotów prawych i lewych
- z otworem Balluffchip.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

Powtarzalność bicia $\leq 20 \mu\text{m}$. Powtarzalność bicia $\leq 20 \mu\text{m}$.

w dostawie::

Z **kluczem do mocowania** z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 73 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 4

Opis techniczny

Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 4
wymiar A długości wysięgu	73 mm
zakres mocowania	0,3 - 10,2 mm
rodzaj budowy	smukłe
Ø zewn. D	38 mm

adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893-1
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 barach
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

Aksesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 4 mm

627425 4

Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 4 mm

627481 4