

**Garant****Krótkie oprawki wiertarskie, PSC 40, zakres mocowania: 0,3-10 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Klasa artykułu	31B

## Opis

### Wykonanie:

- **Z otworem Balluffchip.**
- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.**
- **Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.**
- **Do obrotów prawych i lewych.**
- **Piaskowane.**

Ze smukłym uchwytem do najpopularniejszych  $\varnothing$  0,3 – 10,2 mm.

### w dostawie::

Z kluczem mocującym.

### Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

maksymalny moment obrotowy dokręcania  $M_{d\text{ maks.}} \leq 14$  Nm

wymiar A długości wysięgu: 74 mm

$\varnothing$  zewn. D: 36 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 4

## Opis techniczny

$\varnothing$ zewn. D	36 mm
wymiar A długości wysięgu	74 mm
zakres mocowania	0,3 - 10,2 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 4
adapter	PSC 40

Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

## Akcesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 4 mm	627425 4
Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 4 mm	627481 4