

**Oprawki hydrauliczne smukłe, BT 40 A = 120, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303465 16
GTIN	4045197868862
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°)**
- **doskonałe właściwości amortyzacyjne**
- **możliwa regulacja długości narzędzi**
- **chwyty przetoczone po utwardzeniu.**

**Zastosowanie:**

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys**
- **do wiercenia, rozwiercania i frezowania**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

**w dostawie::**

Z kluczem z uchwytem poprzecznym do śrub z łbem sześciokątnym.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, tulejka redukcyjna nr 302135–302180.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HPC

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

Ø D<sub>3</sub>: 32,3 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

L<sub>2</sub>: 79 mm

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	49,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	32,3 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
L <sub>2</sub>	79 mm
uchwyt	BT 40 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

## Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40