



Oprawki hydrauliczne smukłe, BT 40 A = 160, Ø mocowania D1: 8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303467 8
GTIN	4045197868893
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°)**
- **doskonałe właściwości amortyzacyjne.**
- **możliwa regulacja długości narzędzi**
- **chwyty przetoczone po utwardzeniu.**

Zastosowanie:

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys**
- **do wiercenia, rozwiercania i frezowania**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

w dostawie::

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760 – 308806, tulejka redukcyjna nr 302135 – 302180.

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HSC

Ø D₂: 18 mm

Ø D₃: 29,69 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

L₂: 111,5 mm

Opis techniczny

Ø D ₃	29,69 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
Ø zewn. D	49,5 mm
L ₂	111,5 mm
Ø D ₂	18 mm
uchwyt	BT 40 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40