



## Oprawki termokurczliwe kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 40 A = 130, Ø mocowania D1: 14 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303428 14
GTIN	4045197870254
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

#### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HSC

Otwór kanalika chłodzącego: zamykane

Ø zewn. D: 34 mm

Ø D<sub>2</sub>: 27 mm

### Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	14 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane

Ø zewn. D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
uchwyt	BT 40 A = 130
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC

## Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Szafka dolna	354290
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Zespoły chłodzenia typ CU1	354215 CU1
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 40 SK	354225 40
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354236 12,1-16