

Garant**Uchwyty termoskurczowe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, PSC 63
krótkie, Ø mocowania D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308573 10
GTIN	4045197870506
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Przedłużki do uchytywów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Strategia skrawania: HSC

Otwór kanalika chłodziącego: zamykane

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Opis techniczny

Otwór kanalika chłodziącego	zamykane
Ø D ₂	24 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm

Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø zewn. D	32 mm
adapter	PSC 63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Szafka dolna	354290