

**Garant****Uchwyty termoskurczowe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, PSC 63  
krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308573 20
GTIN	4045197870537
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Przedłużki do uchytywów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Strategia skrawania: HSC

Otwór kanalika chłodziącego: zamykane

wymiar A długości wysięgu: 85 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Ø D<sub>2</sub>: 33 mm

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	85 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Otwór kanalika chłodziącego	zamykane

Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
adapter	PSC 63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Szafka dolna	354290
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20