

Garant**Oprawki termokurczliwe, PSC 80 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308575 20
GTIN	4045197870612
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytby przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 85 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
wymiar A długości wysięgu	85 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm

adapter	PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Szafka dolna	354290
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22