

Garant**Oprawki termokurczliwe, PSC 80 krótkie, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308575 25
GTIN	4045197870629
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewn. D: 53 mm

Ø D₂: 44 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	44 mm
Ø mocowania D ₁	25 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø zewn. D	53 mm

adapter	PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 20-32 mm	354240 20-32
Szafka dolna	354290