

**Garant**

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo,  
PSC 80 krótkie,  $\varnothing$  trzpienia d1: 40mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308551 40
GTIN	4045197870728
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

**Opis techniczny**

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
wymiar A długości wysięgu	60 mm
$\varnothing$ trzpienia d <sub>1</sub>	40 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
$\varnothing$ zewn. D	89 mm

Ø mocowania D <sub>1</sub>	40 mm
adapter	PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

## Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Śruby do nakrętek teowych dla Ø sworznia D1 40 mm	309896 40
Kamień półokrągły do uchwytu do głowic frezarskich do wielkości 40	309898 40