



Wachlarzowe tarcze ściernie (Spezial ZA), talerz z włókna szklanego skośne, Ø 115 mm, ziarnistość: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	565560 40
GTIN	9003171602296
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Tarcza wachlarzowa o wysokiej i agresywnej zdolności szlifowania oraz bardzo dużej trwałości.

Specjalny korund cyrkonowy (ZA) z chłodzącą powłoką na **tkaninie bawełnianej**. Talerz z włókna szklanego. **Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.**

Wachlarzowe tarcze ściernie z **korundem cyrkonowym (ZA)** i powłoką chłodzącą na **tkaninie bawełnianej**. Talerz zbrojony włóknem szklanym. **Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.**

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

opis kształtu	skośne
---------------	--------

ziarnistość	40
Ø otworu	22,23 mm
Ø tarczy	115 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
aktywna powłoka chłodząca	tak
podłoże ścierniwa	włóknina bawełniana
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
talerze	talerz z włókna szklanego,
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s