

Garant
Pilniki obrotowe Z5 – drobne, HM, Typ: D0302

Dane zamówienia

Numer katalogowy	546800 D0302
GTIN	4045197156532
Klasa artykułu	51D

Opis
Wykonanie:

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm. **Kształt sferyczny** (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 3 mm

długość główki L₁: 2 mm

długość całkowita: 40 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	2 mm
Kształt	D0302
oznaczenie uzębienia	Z5
długość całkowita	40 mm
Ø główki	3 mm
opis kształtu	zatrask. kul.

Stopień wielkości uzębienia	drobny
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe