

**Garant****Pilniki obrotowe Z5 – drobne, HM, Typ: D0605****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546800 D0605
GTIN	4045197156556
Klasa artykułu	51D

**Opis****Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm. **Kształt sferyczny** (KUD).

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 5 mm

długość całkowita: 35 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

Stopień wielkości uzębienia	drobny
oznaczenie uzębienia	Z5
opis kształtu	zatrask. kul.
długość główki L <sub>1</sub>	5 mm
długość całkowita	35 mm

Ø główki	6 mm
Kształt	D0605
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe