

**wielkość gwintu Sprawdian pierścieniowy przechodni 6g, gwint: M2,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486010 M2,5
GTIN	2050001037091
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

**Zastosowanie:**

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**wskazówka:**

Spradziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 0,45 mm

**Opis techniczny**

Klasa tolerancji	6g
skok gwintu	0,45 mm

gwint	M2,5
norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	M

**Usługi**

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------