

Garant
Pilniki obrotowe Z5 – drobne, HM, Typ: H0613

Dane zamówienia

Numer katalogowy	546800 H0613
GTIN	4045197156631
Klasa artykułu	51D

Opis
Wykonanie:

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: płomieniowy (H)

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 13 mm

długość całkowita: 43 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

opis kształtu	płomieniowy (H)
Stopień wielkości uzębienia	drobny
oznaczenie uzębienia	Z5
długość całkowita	43 mm
Ø główki	6 mm
Kształt	H0613

długość główki L ₁	13 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe