


## Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, A–ZC, wymiar nominalny: 25 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484406 25     |
| GTIN             | 2050001063250 |
| Klasa artykułu   | 48B           |

### Opis

#### Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach do **położenia pola tolerancji A – ZC wg ISO w podstawowych stopniach tolerancji 7 – 13**. W zamówieniu należy podać wymiar nominalny, położenie pola tolerancji oraz podstawowy stopień tolerancji lub klasę tolerancji np nr 484406 rozm. 10M6.

#### Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. W zamówieniu podać **położenie pola tolerancji (A – ZC)** oraz podstawowy stopień tolerancji (7 – 13), np. nr 484406 rozm. **10M6**. Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim, a wszystkie wymiary nominalne z tolerancją liczbową patrz nr 484407; 484411.

Kalibracja: M2

### Opis techniczny

|                  |                |
|------------------|----------------|
| wymiar nominalny | 25 mm          |
| materiał         | stal hartowana |
| jakość           | 7              |

|                 |    |
|-----------------|----|
| jakość          | 8  |
| jakość          | 9  |
| jakość          | 10 |
| jakość          | 11 |
| jakość          | 12 |
| jakość          | 13 |
| pole tolerancji | G  |
| pole tolerancji | A  |
| pole tolerancji | B  |
| pole tolerancji | C  |
| pole tolerancji | CD |
| pole tolerancji | D  |
| pole tolerancji | E  |
| pole tolerancji | EF |
| pole tolerancji | F  |
| pole tolerancji | FG |
| pole tolerancji | H  |
| pole tolerancji | J  |
| pole tolerancji | JS |
| pole tolerancji | K  |
| pole tolerancji | N  |
| pole tolerancji | M  |
| pole tolerancji | P  |
| pole tolerancji | R  |
| pole tolerancji | T  |
| pole tolerancji | S  |
| pole tolerancji | U  |
| pole tolerancji | V  |
| pole tolerancji | C  |

|                        |      |
|------------------------|------|
| pole tolerancji        | X    |
| pole tolerancji        | Z    |
| pole tolerancji        | ZA   |
| pole tolerancji        | ZB   |
| pole tolerancji        | ZC   |
| Atrybut nazwy produktu | 7-13 |
| Atrybut nazwy produktu | A-ZC |
| pole tolerancji        | A    |
| pole tolerancji        | BSW  |
| pole tolerancji        | H    |
| pole tolerancji        | J    |
| pole tolerancji        | K    |
| pole tolerancji        | M    |
| pole tolerancji        | N    |
| pole tolerancji        | P    |
| pole tolerancji        | R    |
| pole tolerancji        | S    |
| pole tolerancji        | B    |
| pole tolerancji        | T    |
| pole tolerancji        | U    |
| pole tolerancji        | V    |
| pole tolerancji        | X    |
| pole tolerancji        | Y    |
| pole tolerancji        | Z    |
| pole tolerancji        | ZA   |
| pole tolerancji        | ZB   |
| pole tolerancji        | ZC   |
| pole tolerancji        | C    |
| pole tolerancji        | D    |

|                 |  |
|-----------------|--|
| pole tolerancji | E  |
| pole tolerancji | F  |
| pole tolerancji | CD                                       |
| pole tolerancji | EF                                       |
| pole tolerancji | FG                                       |
| pole tolerancji | JS                                       |
| Kalibracja      | M2                                       |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach |

## Usługi

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 60 mm | 018400 60 |
| Znakowanie opis laserowy Typ                                  | 018940    |