

**HOLEX****Włókninowe tarcze ściernie do wykańczania , Ø 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554053 180
GTIN	4045197525956
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

**System szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa**.

**Zastosowanie:**

Do czyszczenia, odtłuszczenia, matowania powierzchni metalowych.

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

**wskazówka:**

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. 573510 i następne.

**Opis techniczny**

wersja	A medium
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średnie

Ø tarczy	76,2 mm
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Płótno ściernie

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		

suchy

nadaje się

## Aksesoria

Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, Ø chwytu 6 mm  
Ø zewnętrzna 75 mm

554090 75

Talerze szlifierskie gumowe z gwintem M14twarde Ø  
zewnętrzna 75 mm

554094 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm  
twardy Ø zewnętrzna 75 mm

554089 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm  
średni Ø zewnętrzna 75 mm

554092 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm  
miękki Ø zewnętrzna 75 mm

554091 75

Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14  
twarde Ø zewnętrzna 75 mm

554088 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm  
półtwardy średnica zewnętrzna 75 mm

554093 75