

## Zestaw trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów, zawartość zestawu: M3-M12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486040 M3-M12
GTIN	4045197295675
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

**Strona przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt S).** Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

#### Zawartość:

po jednym sprawdzianie trzpieniowym nr 486000: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

#### w dostawie::

W stabilnej drewnianej kasecie, wyłożonej pianką ochronną.

#### Wyp. dodatkowe:

Sprawdziany tłoczkowe graniczne do otworów pod gwint nr 486055.

#### wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, UNC, UNF, NPT i lewoskrętnych dostarczane są po uzgodnieniu.

### Opis techniczny

zawartość zestawu	M3-M12
norma	DIN 13

Rodzaj gwintu	M
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S13
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

## Usługi

Kalibracja zestawu trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów zawartość zestawu M3-M12	020700 M3-M12
Kalibracja DAkkS zestawu trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów zawartość zestawu M3-M12	020710 M3-M12

## Akcesoria

wielkość gwintuSprawdzian trzpieniowy graniczny gwint M4	486000 M4
wielkość gwintuSprawdzian trzpieniowy graniczny gwint M6	486000 M6
wielkość gwintuSprawdzian trzpieniowy graniczny gwint M10	486000 M10
wielkość gwintuSprawdzian trzpieniowy graniczny gwint M12	486000 M12
wielkość gwintuSprawdzian trzpieniowy graniczny gwint M8	486000 M8
wielkość gwintuSprawdzian trzpieniowy graniczny gwint M5	486000 M5
wielkość gwintuSprawdzian trzpieniowy graniczny gwint M3	486000 M3