

**3M Roloc™****Tarcze kompaktowe XL-UR, Ø 50,8 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554066 100
GTIN	480111719440
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

**System szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki. Włóknina ze ścierniwem związanym żywicą, **kształt sprasowanego krążka**.

**Zastosowanie:**

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Nadają się zwłaszcza do **szlifowania wykańczającego i okrawania**. Zapewniają **dokładne wykończenie** i zmniejszają chropowatość wszystkich materiałów.

**wskazówka:**

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. 573510 i następne.

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubne
wersja	8 A crs
stopień twardości	twarde
Ø tarczy	50,8 mm

oznaczenie ziarnistości	A
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
oznaczenie producenta	XL-DR
maksymalna prędkość obrotowa	22000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Tarcze kompaktowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		

suchy

nadaje się

## Akcesoria

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm półtwardy  
średnica zewnętrzna 50 mm

554093 50

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm średni Ø  
zewnętrzna 50 mm

554092 50

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm miękki Ø  
zewnętrzna 50 mm

554091 50

Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, Ø chwytu 6 mm  
Ø zewnętrzna 50 mm

554090 50

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mm twardy Ø  
zewnętrzna 50 mm

554089 50