

Garant**Ściernice wachlarzowe M14 Tkanina (A), Ø 125 mm × 20 mm, ziarnistość: 80**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	566350 80
GTIN	4045197345820
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Lamelki rozłożone wachlarzowo wokół osi narzędzia. **Mocowanie bezpośrednie M14.**

Wyjątkowa elastyczność.

Płótna ścierne korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac szlifierskich na wypukłych powierzchniach.

Opis techniczny

ziarnistość	80
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø tarczy	125 mm
grubość tarczy	20 mm

Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm × 20 mm
gwint	M14
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Szczotka ścierna wachlarzowa

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		