

**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: C1225****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547200 C1225
GTIN	4007220900529
Klasa artykułu	55F

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).

Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 12 mm

długość główki L₁: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	65 mm
Ø główki	12 mm
opis kształtu	walc. okr.
długość główki L ₁	25 mm
Kształt	C1225
oznaczenie uzębienia	INOX
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe