

**3M Roloc™****Tarcze kompaktowe XL-UR, Ø 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 180/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554067 180/6
GTIN	30048011171914
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

**System szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki. Włóknina ze ścierniwem związanym żywicą, **kształt sprasowanego krążka**.

**Zastosowanie:**

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Nadają się zwłaszcza do **szlifowania wykańczającego i okrawania**. Zapewniają **dokładne wykończenie** i zmniejszają chropowatość wszystkich materiałów.

**wskazówka:**

**Roloc™ Bristle-Disc** zob. 573510 i następane.

**Opis techniczny**

stopień twardości	średni
wersja	6 A med
ziarnistość	średnie
Ø tarczy	76,2 mm
oznaczenie ziarnistości	A

Materiały ściernie	korund zwykły (A)
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
oznaczenie producenta	XL-DR
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Tarcze kompaktowe

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

## Aksesoria

Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14twarde Ø-  
zewnątrzna 75 mm

554088 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mmtwardy Ø  
zewnątrzna 75 mm

554089 75

Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, Ø chwytu 6 mm  
Ø zewnętrzną 75 mm

554090 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mmmiękki Ø  
zewnątrzna 75 mm

554091 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mmśredni Ø  
zewnątrzna 75 mm

554092 75

Talerz szlifierski gumowy, Ø chwytu 6 mmpółtwardy  
średnica zewnętrzną 75 mm

554093 75

Talerze szlifierskie gumowe z gwintem M14twarde Ø  
zewnątrzna 75 mm

554094 75