

HOLEX®**gumowy talerz szlifierski, o Ø chwytu 6 mm. półtwarde, Ø zewnętrzna: 75 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554093 75
GTIN	4045197526250
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Do mocowania tarcz ściernych za pomocą **systemu szybkomocującego z gwintem zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®)**.

Gumowy talerz szlifierski ze zintegrowanym **uchwytem 1/4 cala i chwytem 6 mm**. Montaż na wrzecionie M14 z adapterem nr 554081.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

wskazówka:

Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
Ø zewnętrzna	75 mm
Ø chwytu	6 mm

uchwyt po stronie narzędzia

System szybkomocujący
z gwintem zewnętrznym

uchwyt po stronie maszyny

Ø chwytu 6 mm