

**Pilniki obrotowe z uzębieniem STEEL – zgrubne, HM, Typ: A0616****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547100 A0616
GTIN	
Klasa artykułu	55F

Opis**Wykonanie:**

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali i staliwa**.

Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	STEEL
długość całkowita	55 mm
Opis kształtu	walec
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	6 mm
Kształt	A0616
Ø chwytu	6 mm
długość główki	16 mm
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		