



Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, typ: G0618



Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 G0618
GTIN	4007220936948
Klasa artykułu	55F

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).
Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: INOX

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki: 18 mm

długość całkowita: 55 mm

Opis techniczny

Kształt	G0618
długość całkowita	55 mm
opis kształtu	łukowy ostry
Ø główki	6 mm
stopień wielkości uzębienia	zgrubny
oznaczenie uzębienia	INOX
długość główki	18 mm

Ø chwytu

6 mm

Materiał ostrza

HM