



## Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: C0616



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 C0616
GTIN	4007220900512
Klasa artykułu	55F

### Opis

#### Wykonanie:

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).

Ø chwytu 6 mm.

#### Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 16 mm

długość całkowita: 55 mm

Ø chwytu: 6 mm

### Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	INOX
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	6 mm
opis kształtu	walc. okr.
Kształt	C0616
długość całkowita	55 mm
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe