

Garant**Ściernice trzpieniowe, zestaw zgrubne, AR, liczba ściernic trzpieniowych: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	550200 10
GTIN	4045197239099
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepizsacza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

chwyt o \varnothing 6 mm = + 40 mm

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym **z różowego korundu szlachetnego**.

Wykonanie średnio twarde.

Zestawy wybranych ściernic trzpieniowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbki **stali niestopowych i niskostopowych** oraz **stalowa**.

Zalecana prędkość skrawania 30 – 50 m/s.

w dostawie::

po 1 ściernicy trzpieniowej ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

Opis techniczny

liczba ściernic trzpieniowych	10
ziarnistość	zgrubny
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	AR
Ø chwytu	6 mm
długość chwytu	40 mm
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe