



## Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: G1225



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 G1225
GTIN	4007220936894
Klasa artykułu	55F

### Opis

#### Wykonanie:

**Nowatorska geometria uzębienia** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).  
Ø chwytu 6 mm.

#### Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

### Opis techniczny

długość całkowita	65 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	12 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
Kształt	G1225
opis kształtu	łukowy ostry
Ø chwytu	6 mm
długość główki	25 mm
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Al / Mg	nadają się warunkowo		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się warunkowo		
CuZn	nadają się warunkowo		