

Garant**ściernice miniaturowe, drobne drobne, AR, Typ: SP0306****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	550400 SP0306
GTIN	4045197239181
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepizsca, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym **z różowego korundu szlachetnego**.

Wykonanie średnio twarde.

Drobna ziarnistość. Ø chwytu 3 mm, długość chwytu 30 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbki **stalii niestopowych i niskostopowych** oraz **staliwa**.

Zalecana prędkość skrawania 30 – 50 m/s.

Opis techniczny

Ø główki	3 mm
długość chwytu	30 mm
ziarnistość	drobny
Ø chwytu	3 mm
długość główki	6 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)

oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	AR
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe