

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 10X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554200 10X10
GTIN	4045197437181
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 26000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 35000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	35000 min ⁻¹
ziarnistość	80
zalecana prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
szerokość główki	10 mm
Ø chwytu	3 mm
Ø główki	10 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)

oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,