


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 120,, Ø główki×szerokość główki: 30X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554300 30X10
GTIN	4045197240743
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	120
zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
szerokość główki	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25400 min ⁻¹

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 120,