

Zestaw sprawdzianów pierścieniowych przechodnych do gwintów, zawartość zestawu: M3-M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	486060 M3-M12
GTIN	4045197295682
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Do gwintów metrycznych ISO wg DIN 2279–2299. Radełkowanie na \varnothing zewnętrznej w celu zapewnienia przyczepności.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Zawartość:

po jednym sprawdzianie pierścieniowym przechodnim nr 486010: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

w dostawie::

W stabilnej drewnianej kasecie wyłożonej pianką ochronną.

wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, UNC, UNF, NPT i lewoskrętnych dostarczane są po uzgodnieniu.

Opis techniczny

zawartość zestawu	M3-M12
norma	DIN 13

Rodzaj gwintu	M
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S14
Rodzaj produktu	Pierścieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

Usługi

Kalibracja DAKKZestawu sprawdzianów pierścieniowych do gwintów zawartość zestawu M3-M12	020750 M3-M12
KalibracjaZestaw sprawdzianów pierścieniowych do gwintów Zawartość zestawu M3-M12	020740 M3-M12

Akcesoria

wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy przechodni 6g gwint M6	486010 M6
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy przechodni 6g gwint M5	486010 M5
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy przechodni 6g gwint M8	486010 M8
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy przechodni 6g gwint M10	486010 M10
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy przechodni 6g gwint M3	486010 M3
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy przechodni 6g gwint M4	486010 M4
wielkość gwintuSprawdzian pierścieniowy przechodni 6g gwint M12	486010 M12