


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe do obróbki INOX, ziarno 80,, Ø główki x szerokość główki: 40X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554210 40X15
GTIN	4045197240712
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**. Ze **spoiwem ściernym** aktywnym do obróbki stali INOX

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

zalecana prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	80
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min <sup>-1</sup>

szerokość główki	15 mm
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	40 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,