


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (SiC), ziarno 60,, Ø główki x szerokość główki: 60X30 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554650 60X30
GTIN	4045197240972
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Listki pokryte **ścierniwem karborundowym (SiC)**. Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 8000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 12700 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
ziarnistość	60
maksymalna prędkość obrotowa	12700 min ⁻¹
szerokość główki	30 mm

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	60 mm
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,