

Garant**Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 2,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116000 2,4
GTIN	4045197025265
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Od 2,4 mm waporyzowane. Zwłaszcza do głębiej położonych otworów (przy głębokich otworach należy często usuwać wióry).

Końcówka o kształcie A od wielk. 4 mm

Zalety:

specjalnie do otworów położonych w zagłębieniach (przy wierceniu głębokich otworów należy stosować małe posuwy i często usuwać wióry).

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

długość rowków wiórowych (zob. tabela), krótsza o $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110 i 112160 z **kątem wierzchołkowym 120°** dla większej niezawodności procesu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 340

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 58,4 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 62 mm

długość całkowita L: 95 mm

\varnothing chwytu D_s : 2,4 mm

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
-----------------	---

Długość rowków wiórowych L_c	62 mm
\varnothing nom. D_c	2,4 mm
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/obr,
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing chwytu D_s	2,4 mm
długość całkowita L	95 mm
norma	DIN 340
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	58,4 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte