


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (SiC), ziarno 80,, Ø główki x szerokość główki: 30X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554660 30X10
GTIN	4045197240989
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Listki pokryte **ścierniwem karborundowym (SiC)**. Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	80
szerokość główki	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25400 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,