


**Ściernice wachlarzowe, Włóknina (ZA), średni, Ø główki×szerokość główki:
40X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554906 40X20
GTIN	4045197676078
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Ø chwytu 6 mm.
Szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze, zawierająca korund cyrkonowy (ZA).

Idealna do obróbki stali szlachetnych.**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

porównanie ziarnistości: 180

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	7500 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm

Ø główki	40 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni
Atrybut nazwy produktu	średni