


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe włóknina / płótno, zgrubny, Ø główki x szerokość główki: 40X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554910 40X20
GTIN	4045197241078
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym **wzmacnia efekt ścierny** włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 100 / 80

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	14000 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa	7500 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	20 mm
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	40 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100 / 80
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny