


**HOLEX****Ściernice wachlarzowe, (SiC), ziarno 150,, Ø główki×szerokość główki:  
60X30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Listki pokryte **ścierniwem karborundowym (SiC)**. Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

**Opis techniczny**

szerokość główki	30 mm
ziarnistość	150
zalecana prędkość obrotowa	8000 min <sup>-1</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	12700 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	60 mm

Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
Atrybut nazwy produktu	ziarno 150,
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		