


**HOLEX®****Szczotki wachlarzowe ściernie (A), ziarno 120,, Ø główki x szerokość główki:  
40X20 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554700 40X20
GTIN	4045197241030
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernice wachlarzowe z wielokrotnie rowkowanymi listkami. Ø trzpienia 6 mm.

### Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Zalecane szczególnie do szlifowania kształtowego.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

szerokość główki	20 mm
zalecana prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	120

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	40 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 120,