


HOLEX®**Szczotki wachlarzowe ściernie (A), ziarno 120,, Ø główki x szerokość główki:
50X30 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 554700 50X30 |
| GTIN | 4045197241047 |
| Klasa artykułu | 52E |

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernice wachlarzowe z wielokrotnie rowkowanymi listkami. Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Zalecane szczególnie do szlifowania kształtowego.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 15300 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| szerokość główki | 30 mm |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15300 min ⁻¹ |
| zalecana prędkość obrotowa | 9000 min ⁻¹ |
| ziarnistość | 120 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ø chwytu | 6 mm |
| Ø główki | 50 mm |
| Materiały ściernie | ziarna korundu (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | ziarno 120, |