


**HOLEX®****Szczotki wachlarzowe, ściernie (A), ziarno 240,, Ø główki×szerokość główki:  
40X20 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 554800 40X20  |
| GTIN             | 4045197241054 |
| Klasa artykułu   | 52E           |

## Opis

### Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia. Ø trzpienia 6 mm.

### Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Zalecane szczególnie do szlifowania kształtowego.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| szerokość główki             | 20 mm                   |
| ziarnistość                  | 240                     |
| zalecana prędkość obrotowa   | 12000 min <sup>-1</sup> |
| maksymalna prędkość obrotowa | 19100 min <sup>-1</sup> |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ø chwytu                | 6 mm               |
| Ø główki                | 40 mm              |
| Materiały ściernie      | ziarna korundu (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A                  |
| Atrybut nazwy produktu  | ziarno 240,        |