

Garant**Ściernice trzpieniowe zgrubne, AN, Typ: ZY4020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 551600 ZY4020

GTIN 4045197239716

Klasa artykułu 51E

Opis**Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe **GARANT** (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszycza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe **GARANT** znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernica trzpieniowa ze **zwykłego korundu (AN)** o grubej ziarnistości, z żywicy syntetycznej. Długość uchwytu 40 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbki **stali wysokostopowych, nierdzewnych (INOX)** oraz **staliwa**.

Zalecana prędkość skrawania 40 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 40 mm

długość główki L₁: 20 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

ziarnistość	zgrubny
długość główki L ₁	20 mm
Ø główki	40 mm
długość chwytu	40 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	AN
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe