

gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny, calowe: G3/8 cal**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486140 G3/8
GTIN	2050001035851
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:**DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Kalibracja: M6

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Ø gwintu: 16,66 mm

liczba zwojów na cal: 19

Opis techniczny

gwint	G3/8
Ø gwintu	16,66 mm
liczba zwojów na cal	19
Klasa tolerancji	A
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Kalibracja	M6
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Usługi

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 20 mm	018600 20
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm	019600 90