

gwintów rurowych Sprawdzian trzpieniowy graniczny, calowe: G1/2 cal**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 486140 G1/2 |
| GTIN | 2050001035868 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

Norma:**DIN EN ISO 228****wskazówka:**

Sprawdziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

Kalibracja: M6

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Ø gwintu: 20,96 mm

liczba zwojów na cal: 14

Opis techniczny

| | |
|----------------------|----------|
| liczba zwojów na cal | 14 |
| Klasa tolerancji | A |
| gwint | G1/2 |
| Ø gwintu | 20,96 mm |
| Rodzaj gwintu | G |
| norma | DIN 228 |
| norma | DIN 228 |
| Rodzaj gwintu | G |

| | |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Kalibracja | M6 |
| Rodzaj produktu | Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów |

Usługi

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 60 mm | 018600 60 |
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm | 019600 90 |