

**HOLEX****Ściernice wachlarzowe, włóknina falista, średni, Ø główki x szerokość główki: 80X50mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	554976 80X50
GTIN	4045197678850
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

Sinusoidalnie ułożona włóknina ścierna bez ciętych krawędzi, średnica chwytu 6 mm

### Zastosowanie:

Do **matowania i polerowania bez pozostawiania osadu.**

## Opis techniczny

szerokość główki	50 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min <sup>-1</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	7000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm
oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średni

Atrybut nazwy produktu	średni
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		