

gwintów rurowych sprawdzian pierścieniowy przechodni, calowe: G1.1/2**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486150 G1.1/2
GTIN	2050001035967
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprzedany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

wskazówka:

Sprzedaż do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M8

Ø gwintu: 47,8 mm

liczba zwojów na cal: 11

Opis techniczny

gwint	G1.1/2
Klasa tolerancji	A
Ø gwintu	47,8 mm

liczba zwojów na cal	11
Kalibracja	M8
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G

Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów Ø maks. 60 mm	018610 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna Ø 100 mm	019610 100