

Garant**Trzpień szlifierskie do marmurk., Ø główki: 40 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 552000 40 |
| GTIN | 4045197239990 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis**Wykonanie:**

Walec z ziarna karborundowego ziarno 46 elastycznie wiązany tworzywem sztucznym (PU), naklejony na talerzyki z trzpieniem stalowym o średnicy 6 mm.

Zastosowanie:

Do dekoracyjnego marmurkowania stali, stali INOX, metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø główki: 40 mm

długość główki L₁: 30 mm

Ø chwytu: 6 mm

długość chwytu: 40 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 7500 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| maksymalna prędkość obrotowa | 7500 min ⁻¹ |
| długość główki L ₁ | 30 mm |
| długość chwytu | 40 mm |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ø chwytu | 6 mm |
| Ø główki | 40 mm |
| Materiały ściernie | Karborund (SiC) |
| oznaczenie ziarnistości | SiC |
| Rodzaj produktu | Trzpień polerski |